


**Garant****Konzola ZeroClamp s 1 upínacím miestom, Typ: 12809****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360030 12809
GTIN	4045197416001
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Ø upínacieho hrnca **120 mm**, indexovaný. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

**Vhodné pre:**

Pre základné dosky s rozstupom 200.

**Rozsah balenia:**

Vrátane spojkovej zástrčky a upínacieho čapu č. 360025 veľ. 18M16.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlospojka č. 360019, veľ. 10241 a veľ. 1003.

**Technický opis**

Počet upínacích skrutiek	2
--------------------------	---

Konstrukčná výška H	150 mm
Šírka B	198 mm
Typ	12809
Séria	ZeroClamp
Pripojovací závit	1/8 palec
Druh produktu	Konzola

## Príslušenstvo

Rýchlospojka ZeroClamp Typ 10003	360019 10003
Rýchlospojka ZeroClamp Typ 10241	360019 10241