


**CNMG 120404, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	F3P
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	IC8250
Označenie výrobcu	CNMG 120404-F3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie