

**CNMG 120408, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,85 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny

Hlavné použitie	M
Typ	IC6015
Lamač triesok	M3M
Označenie výrobcu	CNMG 120408-M3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie