




Voľný drážkový kameň brúsený na stredenie, Rozmer drážky b1 stroja: 28mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	375375 28
GTIN	4020772071905
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Voľné posuvné vložky sa posúvajú po hrubom vyrovnaní prípravku zboku do drážok. **Pri preprave zariadenia potom neprekážajú žiadne dolu vyčnievajúce posuvné vložky a strojový stôl sa nemôže poškodiť.** Pre stroj postačujú 2kusy, príp. 4kusy pri dvojitom upínaní.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Technický opis

Výška H ₁	7 mm
Rozmer drážky b ₂ zariadenia	20 mm

Rozmer drážky b ₁ stroja	28 mm
Dĺžka	40 mm
Výška H	61,5 mm
Typ	6323
Druh produktu	Drážkový kameň