

**DNMG 150604, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	F3P
Typ	IC8250
Označenie výrobcu	DNMG 150604-F3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie