


**CNMG 120408, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	IC8250
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Uhlový Polomer	0,85 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	M3P
Označenie výrobcu	CNMG 120408-M3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie