

**DNMG 150604, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Lamač triesok	F3M
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	IC6025
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Označenie výrobcu	DNMG 150604-F3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie