




Plochý drážkový kameň brúsený, Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 375370 12 |
| GTIN | 4020772071707 |
| Trieda položky | 35A |

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnáť paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Ploché posuvné bloky sú potom účelné, **keď sa zariadenie používa vždy na jednom stroji s rovnakou šírkou drážky.**

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Presnosť:

Rozmer b = lícovanie h6.

Technický opis

| | |
|--|-------|
| Dĺžka | 20 mm |
| Rozmer drážky b ₁ stroja a zariadenia | 12 mm |
| pre skrutky DIN 84, DIN 912 | M5×12 |
| Výška H | 8 mm |
| Typ | 6322B |

Druh produktu

Drážkový kameň