

**DNMG 150608, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Typ	IC6025
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm

Lamač triesok	F3M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Označenie výrobcu	DNMG 150608-F3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie