

**DNMG 150608, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	F3P
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,
Typ	IC8150
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Označenie výrobcu	DNMG 150608-F3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie