



Presný uhlomer, Dĺžka koľajnice: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	453800 300
GTIN	4045197294623
Trieda položky	46R

Popis

Prevedenie:

Bezchybné odčítanie. Hodnoty stupňov sú ľahko rozpoznateľné na lupou zväčšenej 4×90° stupnici. Uhlové minúty sú taktiež ľahko odčítateľné na čiernom stupnicovom meracom bubienku. S dvojitou stupnicou pre obidva smery merania. **Dobre ovládateľné rýchle nastavenie a jemné nastavenie pre minútové hodnoty. Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 plochého uholníka 60×90 mm na nastavovanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací držiak č. 453520 (na upevnenie na orýsovacích prístrojoch č. 445152 - 445222), prídavný uholník č. 453600.

Náhradný diel:

Meracia lišta č. 453510, lupa č. 453820 veľ. 2.

Technický opis

Dĺžka koľajnice	300 mm
Odčítanie	1 Uhlová min,
Stúpanie vretena	1 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba	±2 Uhlová min.
Rozsah merania	360 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F4
Druh produktu	Uhlomery

Služby

KalibráciaUniverzálny uhlomer Typ UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

Príslušenstvo

Prídavný uholník	453600
Náhradná lupa pre uhlomer Typ 2	453820 2
Držiak na upnutie uhlomeru	453520
Náhradná koľajnička, šírka drážky 2,5 mm Dĺžka koľajnice 300	453510 300