

**WNMG 080408, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Lamač triesok	F3M
Typ	IC6015

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	WNMG 080408-F3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie