


**Mahr****Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom s meracími čelustami,  
Rozsah merania: 40-80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424906 40-80
GTIN	4059192017750
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

S vyčnievajúcimi meracími čelustami zo spekaného karbidu. Na priemer úzkych násad, strediacich obrúb, odsekov na hriadeloch, zápichových rozmerov a rozmerov zubov WK na určenie hrúbky zubov na čelných kolieskach s rovnými a šikmými zubami. Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Náková a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Náková pružne uložená a spätne stiahnutelná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. **Konštantná meracia sila** vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. **Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.**

**Rozsah balenia:**

**Bez** presného odchýlkomera, **vrátane** dreveného boxu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak pre presný odchýlkomer na priamočiary prenos meracieho pohybu, meracie nástavce.

**Technický opis**

Meranie vzdialeností zubov od modulu m	0,5
Dráha meracieho snímača	2,5 mm
Rovinná súbežnosť meracích plôch	3 $\mu$ m
Meracia sila	7,5 N
Rozsah merania	40 - 80 mm
Meracia plocha	12×12 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L9
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

## Služby

KalibráciaKalibrácia strmeňového kalibra Typ RL	028730 RL
---	-----------