

**VNMG 160408, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lamač triesok	F3P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Posuv f	0,08 - 0,24 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM

Typ	IC8250
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Označenie výrobcu	VNMG 160408-F3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie