

**WNMG 080408, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	IC8150
Počet výmien/rezných hrán	6
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	M3P
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	WNMG 080408-M3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie