

**WNMG 080408, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251991 IC6025 |
| GTIN             | 7291075336757 |
| Trieda položky   | 26B           |

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

|  |                  |
|--|------------------|
| Hlavné použitie                        | M                |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 230 m/min  |
| Rezný materiál                         | HM               |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,1 - 1,5 mm     |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | WNMG 080408      |
| Počet výmien/rezných hrán              | 6                |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokončovanie     |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Lamač triesok                          | F3M              |
| Typ                                    | IC6025           |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Uhlový Polomer    | 0,8 mm                                |
| Podmienka rezu    | ľahko prerušovaný                     |
| Označenie výrobcu | WNMG 080408-F3M IC6025                |
| Druh produktu     | Otočné rezné platničky na sústruženie |