

**WNMG 080404, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	IC8150
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6

Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	M3P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu	WNMG 080404-M3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie