

**WNMG 080404, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Lamač triesok	F3M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	IC6015
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	M
Označenie výrobcu	WNMG 080404-F3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie