

Mahr**Strmeňový pasameter s rukoväťou Marameter S, Rozsah merania: 150-200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424910 150-200
GTIN	4059192017859
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Silný, neohybný strmeň s rukoväťou. Náková a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele.

Meracie plochy zo spekaného karbidu a vpredu zošikmené na ľahšie zavedenie. Na meranie úzkych strediacich okrajov vyčnievajúcich nad šírku strmeňa. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku je nastaviteľný.

Vysoká presnosť merania. Hmotnosť zariadenia spočíva pri meraní na pevnom snímači a neovplyvňuje výsledok merania.

Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674.

Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné. Bočne vyčnievajúci strmeň na ochranu pred nárazmi pri meraní a pri položení.

Popis:

Nastaviteľný súmerný snímač.

Nastaviteľný strediaci doraz.

Náková s presmerovaním na presnom odchýlkomere.

Použitie:

Na meranie valcových častí všetkého druhu. Ako rýchlomerné zariadenie priamo na obrábacom stroji a vo výrobnej kontrole.

Rozsah balenia:

Bez presného odchýlkomera, **vrátane** dreveného boxu.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie mierky, paralelné koncové mierky, meracie kotúče, jemné odchýlkomery č. 434674.

Upozornenie:

Rozsah merania 500 mm na vyžiadanie.

Technický opis

Rovinná súbežnosť meracích plôch	3 µm
Ø meracích plôch	22 mm
Meracia sila	15 N
Rozsah merania	150 - 200 mm
Rovinnosť meracích plôch	0,5 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L9
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Služby

KalibráciaKalibrácia strmeňového kalibra Typ RL	028730 RL
---	-----------