

**WNMG 080408, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	P
Typ	IC8250
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Lamač triesok	M3P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Označenie výrobcu	WNMG 080408-M3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie