

**Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 160/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	40 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	45 mm
Ø rezných hrán D_c	160 mm
Séria	HELISLOT
Celková dĺžka L_{celk}	60 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	7

Počet otočných rezných platničiek	14
Dĺžka goliera L_1	44 mm
Šírka štrbiny a_p	18 mm
Označenie výrobcu	FDN D160-18-40-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------