

Garant**Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka $a_p = 12$ mm, $\varnothing D$: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218567 160
GTIN	4045197530523
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradný diel:

Č. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP15**.

Možné je objednať kotúčovú frézu do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický opis

\varnothing goliera d_1	70 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	41,2 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	8
\varnothing polohovacieho otvoru	40 mm
\varnothing rezných hrán D_c	160 mm

vhodná otočná rezná platnička	SNHX
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Počet otočných rezných platničiek	16
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1207
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219984
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2