

Garant**Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka ap = 14 mm, Ø D: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218568 80
GTIN	4045197530592
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradný diel:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pozor!:

Ak chcete doceliť rovné dno drážky, použite, prosím, neutrálne, ľavé a pravé otočné rezné platničky, pričom neutrálnu doštičku treba namontovať na stredný rad lôžka.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. IP15**.
Možné je objednať kotúčovú frézu do Ø D = 200 mm.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	SNHX
Ø polohovacieho otvoru	22 mm

Ø goliera d_1	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$	20 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Dĺžka goliera L_1	15 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1205
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219983
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2