

**Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-C, IC1010, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 2/0,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273626 2/0,2
GTIN	7291075212976
Trieda položky	26A

**Popis****Prevedenie:**

Lámač triesok s výraznou ochrannou fazetou. Prvá voľba pre ISO-P. Stredné až vysoké rýchlosti posuvu.

**Použitie:**

Na upichovanie a zapichovanie.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	2 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,04 mm
Posuv f	0,1 - 0,16 mm/ot,

Séria	TANGRIP-PL
Označenie výrobcu	TAG N2C IC1010
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	C
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1010
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov