



## Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-MF, IC1010, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3,05/0,2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273632 3,05/0,2
GTIN	7291075325751
Trieda položky	26A

### Popis

**Prevedenie:**

Lámač triesok s ochrannou fazetou. Univerzálne zariadenie pre ISO-P a ISO-M. Pre stredné rýchlosti posuvu.

**Použitie:**

Na upichovanie a zapichovanie.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Šírka zápichu w	3,05 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Posuv f	0,06 - 0,18 mm/ot,

Séria	TANGRIP-PL
Označenie výrobcu	TAG N3MF IC1010
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	MF
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1010
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov