



Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-MF, IC1010, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 2/0,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273632 2/0,2
GTIN	7291075325744
Trieda položky	26A

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s ochrannou fazetou. Univerzálne zariadenie pre ISO-P a ISO-M. Pre stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	2 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,

Séria	TANGRIP-PL
Označenie výrobcu	TAG N2MF IC1010
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	MF
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1010
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov