



Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-LF, IC1010, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 2/0,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273638 2/0,2 |
| GTIN | 7291075325607 |
| Trieda položky | 26A |

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Nízke rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Šírka zápichu w | 2 mm |
| Uhlový Polomer r | 0,2 mm |
| Tolerancia Šírka zápichu w | 0,04 mm |
| Posuv f | 0,03 - 0,08 mm/ot, |
| Séria | TANGRIP-PL |

| | |
|--|---|
| Označenie výrobcu | TAG N2LF IC1010 |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Rezný materiál | HM |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Hlavné použitie | P |
| Ďalšie použitie | M |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Lamač triesok | LF |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 60 - 180 m/min |
| Typ | IC1010 |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |