

**Fréza na T-drážky HELISLOT, stopka Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický opis

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Dĺžka výčnelku L_1	41 mm
Ø goliera d_1	16 mm
Celková dĺžka L_{celk}	105 mm
Ø rezných hrán D_c	31,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	XNMMU090408
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Ø stopky D_s h6	25 mm
Počet otočných rezných platničiek	4
Výška drážky a_p	10,8 mm

Označenie výrobcu	ETS D32-11-W25-XN09
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---------------------------------------------------------	----------