



## Rezné doštičky HELI-GRIP, IC8250, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 6/0,8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273403 6/0,8  |
| GTIN             | 7291075028911 |
| Trieda položky   | 26C           |

### Popis

**Prevedenie:**

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

**Použitie:**

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné doštičky HELI GRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Uhlový Polomer r           | 0,8 mm             |
| Posuv pre zapichovanie     | 0,13 - 0,25 mm/ot, |
| Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm            |
| Šírka zápichu w            | 6 mm               |
| Posuv pre sústruženie      | 0,24 - 0,42 mm/ot, |

|  |   |
|--|---|
| INSL                                   | 19 mm   |
| Posuv pre čelné sústruženie            | 0,15 - 0,4 mm/ot,                                 |
| Posuv pre axiálne zapichovanie         | 0,12 - 0,28 mm/ot,                                |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 1 - 3,6 mm  |
| Séria                                  | HELI-GRIP   |
| Hĺbka rezu $a_{p\max}$                 | 3,6 mm  |
| Hĺbka rezu $a_{p\min}$                 | 1 mm  |
| Označenie výrobcu                      | GRIP 6008Y IC8250                                 |
| Počet výmien/rezných hrán              | 1   |
| Rezný materiál                         | HM  |
| Profil otočnej reznej platničky        | neutrálna   |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie                         |
| Hlavné použitie                        | P   |
| Ďalšie použitie                        | M   |
| Podmienka rezu                         | ľahko prerušovaný                                 |
| Lamač triesok                          | Y   |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 45 - 260 m/min                                    |
| Typ                                    | IC8250  |
| Druh produktu                          | Otočná rezná platnička<br>na sústruženie zápichov |