




**Rezné doštičky HELI-GRIP, IC830, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R:  
3/0,3mm**



**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273405 3/0,3
GTIN	7291075029024
Trieda položky	26C

**Popis**

**Prevedenie:**

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

**Použitie:**

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné doštičky HELI GRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Uhlový Polomer r	0,3 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Posuv pre zapichovanie	0,07 - 0,11 mm/ot,
Posuv pre sústruženie	0,15 - 0,19 mm/ot,

INSL	15,8 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,1 - 0,2 mm/ot,
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,08 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Séria	HELI-GRIP
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,8 mm
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,25 mm
Označenie výrobcu	GRIP 3003Y IC830
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	Y
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov