



Rezné vložky PENTA-CUT 24N-J/34N-J, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2/34mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273937 2/34
GTIN	7291075326499
Trieda položky	26K

Popis

Prevedenie:

Zariadenie na tvárnenie triesok s kladnými hodnotami. S mäkkým rezom. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Prvá voľba pre presné zapichovanie, upichovanie je možné. Obzvlášť vhodné pre komponenty s tenkými stenami.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 273924 – 273925.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Uhlový Polomer r	0,15 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,02 mm

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hĺbka vpichu t_{max}	8,5 mm
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R	0,02 mm
Ø veľkosti doštičiek d	34 mm
Séria	PENTA-CUT
Označenie výrobcu	PENTA 34N200J020 IC908
Počet výmien/rezných hrán	5
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	J
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov