



## Rezné vložky MINCUT MIFR Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 3/10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Trieda položky	26J

### Popis

**Prevedenie:**

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

**Vhodné pre:**

Vyvtávací tyč č. 270420.

### Technický opis

Ø veľkosti doštičiek d	10 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
INSL	25,1 mm
Uhlový Polomer r	1,5 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 10-3.00-1.50 IC908

Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička