




## Rezné doštičky HELI-GRIP, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 4/0,4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273413 4/0,4
GTIN	7291075485646
Trieda položky	26C

### Popis

**Prevedenie:**

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

**Použitie:**

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné doštičky HELI GRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Posuv pre zapichovanie	0,09 - 0,15 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Uhlový Polomer r	0,4 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Posuv pre sústruženie	0,18 - 0,24 mm/ot,

INSL	19 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,4 mm
Séria	HELI-GRIP
Označenie výrobcu	GRIP 4004T IC808
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	T
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov