

Garant**Zanorovacia fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211806 66/4
GTIN	4045197502063
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,7** s čepelou č. **674252 veľ. 20IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	55 mm
Ø rezných hrán D_c	66 mm
vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α_{max}	56,34 mm

Uhol rampy α_{\max}	3,05 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	10 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	126 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7