

Garant**Rohová fréza 90° GARANT Softcut®, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 20/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215622 20/3 |
| GTIN | 4045197573933 |
| Trieda položky | 210 |

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovným rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz s **otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Upozornenie:

Použijete momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelou č. **674252 vel. 6IP**. Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Dĺžka výčnelku L_1 | 40 mm |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$ | 28 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 90 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 20 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | AP.. 0602.. |

| | |
|---|-----------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
| efektívny počet rezných hrán Z_{eff} | 3 |
| Ø stopky D_s h6 | 20 mm |
| Séria | Softcut® |
| Počet otočných rezných platničiek | 15 |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | MTC |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219827 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,45 | 211750 0,45 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |