

**CNMG 120412, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Typ	PV720
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Lamač triesok	PG
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie