

**WNMG 080404, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Typ	PV720
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie