

**WNMG 080408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PV720
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie