

**CC.T 060202, Typ: PV720**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	PV720
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie