

**DC.T 070202, Typ: PV720**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Lamač triesok	HQ
Typ	PV720
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie