

Garant**Zanorovacia fréza 93°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Použitie:

Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Montážny závit M	M16
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{max}	22,34 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{max}$	62 mm
Vřtacie cirkulárové frēzy a_p	4 mm
Uhol rampy α_{max}	7,65 Stupeň
Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{min}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Vnútoré chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia frēza s otvorom

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP