

**DCMT 11T302, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	PV720
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie