

Garant**Zanorovacia fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211851 20/2
GTIN	4045197502162
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Montážny závit M	M10
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Počet rezných hrán Z	2
Uhol rampy α _{max}	5,23 Stupeň

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	3,5 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	16,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	38 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219801
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9