

**DC.T 11T304, Typ: PV720**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	GK
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie