

**VBMT 110304, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Typ	PV720
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Lamač triesok	HQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie