

Garant**Zanorovacia fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø stopky D _s h6	16 mm
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Celková dĺžka L _{celk}	80 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α _{max}	12,4 mm
Uhol rampy α _{max}	6,9 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	3,5 mm

Ø D ₃	14 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219801