

Garant**Zanorovacia fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Dĺžka výčnelku L ₁	35 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	90 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	48 mm
Uhol rampy α _{max}	4,01 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α _{max}	21,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	48 mm

Vřtacie cirkulárové frézy a _p	3,5 mm
Ø D ₃	23 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219801