


Garant**VCGT 220530 FN potiahnutá diamantom, HB7810, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211860 ALU
GTIN	4045197555632
Trieda položky	21B

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná frézovacia doštička s diamantovým povlakom pre vyššie rezné rýchlosti a dlhšiu životnosť v materiáloch odolných proti kremíku.

Upozornenie:

$a_{p\max} = 7$ mm na hrubovanie s $a_e = 1 \times D$.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 220530 FN
Typ	HB7810
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1900	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1900	N
Hliník > 10 % si	vhodný	680	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		