

Garant**Rohová fréza 90° krátka, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1	44 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219811
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812