

Garant**Vlasové pravítko nerezové v puzdre, Dĺžka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460095 125
GTIN	4045197444288
Trieda položky	41H

Popis**Prevedenie:**

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.

Z **nehrdzavejúcej** ocele. **Obe fazety sú matované bez odleskov.**

Upozornenie:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia $\pm 15^\circ$ k rovine symetrie.

Technický opis

Dĺžka	125 mm
Tolerancia rovnosti meracej hrany	0,003 mm
Norma	DIN 874
Materiál	nehrdzavejúca oceľ
Povrch Úkos	nehrdzavejúca, matovaná
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F6
Druh produktu	Nožové pravítko

Služby

026000 200

Kalibrácia Nožové pravítko maximálna dĺžka 200

Kalibrácia DAkKS Nožové pravítko maximálna dĺžka 500

026010 500